

**Formspännare, L × B1: 40X32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370089 40X32
GTIN	2050001962096
Artikelklass	37K

Beskrivning**Utförande:**

- **Fastspänning av 2 arbetsstycken möjlig.**
- **Största fastspänningsväg 0,5 mm.**

Material:

Spännkilar av seghärdet stål.

leveransinnehåll:

Inklusive spännring för bearbetning.

Teknisk beskrivning

Spännkraft	2,5 kN
bredd B	50 mm
höjd H	42 mm
Ø D ₂	7,4 mm
maximalt vridmoment	7,5 Nm
Största bearbetningsdjup T	10 mm
Produktslag	Kilspännback

