

SONO  SWISS®**Ultraljudstvätt DURA-S, Rymd: 140l****Beställningsdata**

Ordernummer	082925 140
GTIN	2050002003521
Artikelklass	04E

Beskrivning**Utförande:**

Tråg av draget eller svetsat rostfritt stål. Temperaturstyrning från 30 °C till 80 °C i steg om 5 °C. Fristående apparat: DURA-S – multifrekvensapparat av duplex rostfritt stål, generator med effekregulator och kortslutningssäker

Användningsdata:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och materialet (nr 082930). Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.

leveransinnehåll:

Ultraljudstvätt med lock, utan korg (nr 082926).

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Insatskorg finns under nr 082926 i onlinebutiken.

enhetens längd: 700 mm

enhetens bredd: 750 mm

tvättens höjd: 800 mm

Längd insatskorg: 530 mm

Bredd insatskorg: 450 mm

rengöringsbredd höjd: 550 mm

Teknisk beskrivning

enhetens bredd	750 mm
volym rengöringstråg	140 l
ultraljudstopprestanda	2400 W
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare	nej
Rengöringstråg bredd	500 mm
enhetens längd	700 mm
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering	nej
påbyggnadsmöjlighetdorkmodul	nej
vikt	80 kg
påbyggnadsmöjlighetspolmodul	nej
tvättens höjd	800 mm
rengöringsbredd höjd	550 mm
Rengöringstråg längd	650 mm
uppvärmningseffekt	7500 W
Längd insatskorg	530 mm
Bredd insatskorg	450 mm
effektförbrukning	8840 W
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	400 V
Nominellt innehåll	142 l
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning

Tillbehör

Ultraljudskraftrengöringsmedel T9 liter 2,5	082939 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T4 liter 10	082934 10

Ultraljudskraftrengöringsmedel T3 liter 0,85	082933 0,85
Ultraljudskraftrengöringsmedel T5 liter 2,5	082935 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T8 liter 10	082938 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T1	082930 T1
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T3	082930 T3
Korrosionsskydd liter AK	082931 AK
Ultraljudskraftrengöringsmedel T5 liter 10	082935 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T6 liter 2,5	082936 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T4 liter 2,5	082934 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T9 liter 10	082939 10
Korrosionsskydd liter 1	082931 1
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T2	082930 T2
Insatskorg INOX Storleken passar till nr 082922 / 082923 / 082924 140	082926 140
Korrosionsskydd liter 25	082931 25
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T6	082930 T6
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T8 liter 2,5	082938 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T3 liter 25	082933 25
Ultraljudskraftrengöringsmedel T2 liter 10	082932 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T6 liter 10	082936 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T7 liter 10	082937 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T4	082930 T4
Ultraljudskraftrengöringsmedel T7 liter 2,5	082937 2,5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg 10	082930 10
Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 Volym l/kg T5	082930 T5
Ultraljudskraftrengöringsmedel T2 liter 2,5	082932 2,5