

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261119 20/11
GTIN	4062406099848
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Spännhöjd L_2	18 mm
Huvudängd L_1	20,5 mm
totallängd L	250 mm
ISO-kod hållare	E20S SVUBR/L 11
Mittförskjutning L_3	13 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	25 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
Vändskärsstorlek	11 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång