

Garant**Borrstång HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261118 20/11
GTIN	4062406099817
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	E20S SVUBR/L 11
Inställningsvinkel κ	93 grad
totallängd L	250 mm
Spännhöjd L ₂	18 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
Skruvsats förvändskär	269028 7
Mittförskjutning L ₃	13 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	25 mm
Huvudängd L ₁	20,5 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång