

**Garant****Borrstång HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261118 16/11
GTIN	4062406099107
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
ISO-kod hållare	E16R SVUBR/L 11
Passande vändskär	VB.. 1103..
Spännhöjd L <sub>2</sub>	15 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	11 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	16,5 mm
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	21 mm
totallängd L	200 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång