

Garant**Borrstång HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261118 25/11
GTIN	4062406099824
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L_1	23 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Passande vändskär	VB.. 1103..
Mittförskjutning L_3	17 mm
Spännhöjd L_2	23 mm
totallängd L	250 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruvsats för vändskär	269028 7
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	31,5 mm
ISO-kod hållare	E25S SVUBR/L 11
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång