

Garant**Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål, BT 50 A = 100, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302655 8 |
| GTIN | 4062406100155 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

Alla skaft är hårdbearbetade (god balans). God balansering = $G2,5 / 25000 \text{ min}^{-1}$. **Med förslutningsbara kylkanalhål.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|---------------|
| Utvändig-Ø D | 28 mm |
| utkragningslängd A-mått | 100 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 8 mm |
| Reservspännskruv nr 309900 | 8 |
| fäste | BT 50 A = 100 |
| Norm | DIN 6359 |
| Hållare norm | ISO 7388-2 |
| Hållare norm | JIS B6339 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Form | ADB |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 μm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Weldonhållare |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 50 | 308760 50 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 50 | 308765 50 |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 50 | 308785 50 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 50 | 308795 50 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50 | 308830 50 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50 | 308820 50 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 50 | 308790 50 |
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 8 mm | 309900 8 |