

Garant**ER-hylschuckar Form ADB, BT 40 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	302765 16
GTIN	4062406100223
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut.**
- **Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).**
- **Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Teknisk beskrivning

Reserv ER-spännmutter	16
spännvidd	0,5 - 10 mm
utkagningslängd A-mått	100 mm

Utvändig-Ø D	28 mm
ER-chucknyckel	16
Spännhylsa D ₁	0,5-10 mm
fäste	BT 40 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309402 2,8

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308920 2
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-hylsmutterför HiRunER-spännstångchuck för ER 16	309617 16
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-hylsmutterHigh Speed för ER 16	309610 16
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308922 7
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309445 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308901 4
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309403 4
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309402 8

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308921 10
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308901 1
ER-hylsmutter för ER 16	309580 16
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308922 9
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308921 7
ER-glidlagerhylsmutter för ER 16	309612 16
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4
	309445 2

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2 mm

ER-spännhysamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309402 7
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spännhysamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309403 8
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
ER-spännhysamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spännhysamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3
ET-spännhysor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309404 6
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309403 9
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spännhysamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spännhysamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308922 5
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309404 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309403 7
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309402 9
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308901 7