

Garant**ER-hylschuckar Form ADB, BT 50 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	302828 16
GTIN	4062406100292
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut.**
- **Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).**
- **Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.
Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 0,5 - 10 mm

utkragningslängd A-mått: 100 mm

Utvändig-Ø D: 28 mm

Reserv ER-spännmutter: 16

ER-chucknyckel: 16

Teknisk beskrivning

Reserv ER-spännmutter	16
Utvändig-Ø D	28 mm
spännvidd	0,5 - 10 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
ER-chucknyckel	16
fäste	BT 50 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308901 7
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308780 50
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309402 8

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308922 3
ER-glidlagerhylsmutter för ER 16	309612 16
ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck för ER 16	309617 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309404 6
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308922 9
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309403 4
Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308901 10
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 50	308810 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309402 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-hylsmutter för ER 16	309580 16
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
ER-hylsmutter High Speed för ER 16	309610 16
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308921 10
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2 mm	309445 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309402 7

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 5 mm	308922 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308812 50
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 4 mm	308922 4
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 6 mm	308922 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309403 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309403 7
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308901 2
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 10 mm	308922 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309404 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309445 4
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309403 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308920 2
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309404 8