

Garant**Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261326 12/07
GTIN	4062406100452
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	E12M SVJCR/L07
Mittförskjutning L ₃	2 mm
totallängd L	150 mm
Halsbredd L ₄	7,8 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Skruvsats förvändskär	269028 27
Vändskärsstorlek	7 mm
Huvudängd L ₁	18 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
Spännhöjd L ₂	11 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	13 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja

Användning

Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång