

**Garant****Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261326 8/05
GTIN	4062406100414
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skrivsats förvändskär	269028 26
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	8 mm
Mittförskjutning $L_3$	3 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	142 grad
totallängd $L$	80 mm
Passande vändskär	VC.. 0501..
Vändskärsstorlek	5 mm
Spännhöjd $L_2$	7,5 mm
ISO-kod hållare	E08F SVJCR/L05
Halsbredd $L_4$	6 mm
Huvudängd $L_1$	26 mm
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja

Användning

Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång