

**Garant****Kombifräsdorn Form ADB, BT 40 A = 100, Dorndiameter d<sub>1</sub>: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302905 27
GTIN	4062406100469
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut. Form ADB.

**Användningsdata:**

**Med kil** för fräsar med kilspår, t.ex. DIN 841.

**Med medbringarring** för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

**leveransinnehåll:**

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

**OBS!:**

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningskruv nr 309861.

**Teknisk beskrivning**

Lös medbringarring nr 309870	27
Utvändig-Ø D	48 mm
utkragningenslängd A-mått	100 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	27 mm
passande specialnyckel nr 309840	27
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	27
Spännhylsa D <sub>1</sub>	27 mm

fäste	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

## Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40