

Garant**Ändfräsdorn med kylkanalhål, form ADB, BT 40 A = 100, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303025 16
GTIN	4062406100582
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut. Form ADB.
Med 4 kylkanalhål.

- **Cylindrisk form.**
- **Med Balluffchip-hål.**
- **Förstorad anliggningsyta vid kragen.**

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

Dorndiameter d ₁	16 mm
Utvändig-Ø D	38 mm
passande specialnyckel nr 309840	16
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	16
utkragningslängd A-mått	100 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm

fäste	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6357
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40