



## Hydro Dehn-spännchuck Comp-R Inställbar rundhet, SK 40, Spännhylsa D1: 20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	302036 20
GTIN	
Artikelklass	33W

### Beskrivning

#### Utförande:

- Rundhetsnoggrannheten inställbar till 0 µm.
- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med Balluffchip-hål.

#### Användningsdata:

Perfekt spännchuck där högsta rundhetsnoggrannhet krävs:

- **Brotskning.**
- **Borrning (särskilt små diametrar).**
- **Användning av känsliga prisintensiva verktyg.**
- **För fastspänning av skafttolerans h6.**

#### Specialtillbehör:

Reducerhylsor nr 302135 – 302180, cylindriska viskor nr 343720, dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chycknycklar nr 308820 – 308835.

### Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	130 mm
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	50 mm
Utvändig-Ø D	52,5 mm

fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

## Tillbehör

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 10 mm	302160 10
Nyckel för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 20	309740 20
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302160 6
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302155 16
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm	302160 8
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 16 mm	302160 16
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302155 5
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302155 6
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 12 mm	302160 12
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302155 8

Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302155 4
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302155 3
Momentinsats för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 20	309745 20
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302155 14
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302155 10
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308720 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302155 12
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 5 mm	302160 5
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 4 mm	302160 4
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 3 mm	302160 3
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
ER-chucknyckel1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 40	309700 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 14 mm	302160 14
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40