

**Garant****Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261327 10/07
GTIN	4062406100636
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Halsbredd L <sub>4</sub>	6,3 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	18 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
totallängd L	125 mm
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	13 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Skruvsats för vändskär	269028 27
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	1,5 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	9 mm
ISO-kod hållare	E10K SVJCR/L07
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång