

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261329 16/11
GTIN	4062406100827
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L_1	16,5 mm
Spännhöjd L_2	15 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	21 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Inställningsvinkel κ	93 grad
totallängd L	200 mm
Mittförskjutning L_3	11 mm
ISO-kod hållare	E16R SVUCR/L11
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång