

**ER-hylschuckar Form AD, BT 30 A = 60, för ER-spännhylsstorlek: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	302747 20
GTIN	4062406100995
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft blåstrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.**
- **Högklassig precisionsspännmutter.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.
Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 1 - 13 mm

utkragningslängd A-mått: 60 mm

Utvändig-Ø D: 34 mm

Reserv ER-spännmutter: 20

ER-chucknyckel: 20

Teknisk beskrivning

spännvidd	1 - 13 mm
-----------	-----------

ER-chucknyckel	20
Reserv ER-spännmutter	20
utkragningslängd A-mått	60 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
Spännhylsa D ₁	1-13 mm
fäste	BT 30 A = 60
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck