


HOLEX**Digitalt skjutmått IP67, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412751 200
GTIN	4062406100858
Artikelklass	42A

Beskrivning**Utförande:**

Stor, kontrastrik digitaldisplay. Mät-ytorna är finläppade. Skjutmättet är beständigt mot vatten och damm. När skjutmättet inte använts på 2 timmar stängs det av via avstängningsautomatiken. Slagfast plasthölje.

Utförande reklamtext:

Lättläst, kontrastrik, digital display. Skjutmättet är beständigt mot vatten, kylvätskor, olja och damm. Mät-ytorna är finläppade.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

Norm	ISO 13385
avläsning	0,0005 tum
mätområde	0 - 200 mm
material hus	Plast
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Djupmått finns	ja
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3

Kalibrering	A1
avläsning	0,01 mm
Automatisk frångkoppling	ja
skänkelängd	50 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Skruv till djupmätthållare	412230
Skruv till djupmätthållare	412236