



ER-hylschuckar Form AD, BT 50 kort, för ER-spännhylsstorlek: 25



Beställningsdata

Ordernummer	302817 25
GTIN	4062406100872
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.**
- **Högklassig precisionsspännmutter.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.
Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 1 - 16 mm

utkragningslängd A-mått: 80 mm

Utvändig-Ø D: 42 mm

Reserv ER-spännmutter: 25

ER-chucknyckel: 25

Teknisk beskrivning

ER-chucknyckel	25
Utvändig-Ø D	42 mm
Reserv ER-spännmutter	25
spännvidd	1 - 16 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D ₁	1-16 mm
fäste	BT 50 kort
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 8 mm	309447 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308941 11
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309411 10
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	308962 11
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308946 3
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309411 16
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308960 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308946 11

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308941 12
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309409 9
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 10 mm	309447 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308960 15
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309411 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308960 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308959 12
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309447 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309409 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308959 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308960 2
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308962 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308960 9
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309409 14
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 7 mm	309430 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308959 15
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25	309680 25
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309430 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308960 13
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308959 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308959 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308959 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308946 10
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308780 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 8 mm	308962 8
ER-glidlagerhylsmutter för ER 25	309612 25
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309409 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	309413 11
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308960 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309411 8
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm	309447 3
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 5 mm	308962 5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 9 mm	309447 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308946 4

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309413 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308959 7
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 13 mm	308962 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308941 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308941 16
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308946 6
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 15 mm	308962 15
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309411 6
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308962 3
ER-hylsmutter High Speed för ER 25	309610 25
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308962 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308941 5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308962 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308960 11
ER-hylsmutter för ER 25	309580 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308941 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308941 4
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	308962 12
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308959 5

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309409 12
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 7 mm	309447 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	309413 9
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck för ER 25	309617 25
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309411 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309413 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309411 14
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308959 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308960 12
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309430 6
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308959 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308946 13
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309411 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309413 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308946 5
	309413 8

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm

309430 8

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm

308962 10

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm

308960 6

Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 50

308810 50

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm

309409 11

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm

309411 4,5

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm

308962 9

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm

308960 4

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm

308941 9

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm

308941 14

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 16 mm

308962 16

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm

309447 4

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm

308960 16

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm

308960 5

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm

308959 11

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm

309409 7

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm

309409 8

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm

309411 9

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm

308941 3

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm

309413 14

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308960 3
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308812 50
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309409 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309413 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308941 15
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309430 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308946 8
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309447 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308941 10
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 14 mm	308962 14
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308959 13