



ER-hylschuckar Form AD, BT 50 kort, för ER-spännhylsstorlek: 40



Beställningsdata

Ordernummer	302817 40
GTIN	4062406100902
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.**
- **Högklassig precisionsspännmutter.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.
Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 3 - 26 mm

utkragningslängd A-mått: 80 mm

Utvändig-Ø D: 63 mm

Reserv ER-spännmutter: 40

ER-chucknyckel: 40

Teknisk beskrivning

ER-chucknyckel	40
Reserv ER-spännmutter	40
utkragningslängd A-mått	80 mm
spännvidd	3 - 26 mm
Utvändig-Ø D	63 mm
fäste	BT 50 kort
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Späntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	309040 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309419 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	309040 9
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 10 mm	309449 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308992 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309419 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308990 6
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 12 mm	309449 12
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309449 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	308990 26

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309419 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	309040 17
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308990 12
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308992 10
ER-hylsmutter för ER 40	309580 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	309040 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	308990 21
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	308990 20
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm	309434 8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 12 mm	309434 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	308990 25
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 16 mm	309434 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309419 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	309040 19
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308990 15
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309419 6

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	308990 24
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309449 4
ER-hylsmutter High Speed för ER 40	309610 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	309040 15
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 8 mm	309449 8
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308812 50
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309419 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308990 13
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 11 mm	309449 11
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 9 mm	309449 9
ER-glidlagerhylsmutter för ER 40	309612 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 16 mm	309449 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	309040 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	309040 22
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	309419 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308992 14
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309419 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308990 7
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309419 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	308992 20
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309434 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308990 8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 14 mm	309434 14
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309449 4,5
ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck för ER 40	309617 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	309040 26
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309434 9
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	308990 23
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308990 9
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309449 6
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 7 mm	309449 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	308990 19
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309419 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308990 5

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	309419 22
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	308990 18
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309434 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	308990 17
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308990 4
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 50	308810 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308990 10
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 14 mm	309449 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309419 18
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309419 11
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	308992 18