



ER-hylschuckar Form AD, BT 40 kort, för ER-spännhylsstorlek: 16



Beställningsdata

Ordernummer	302757 16
GTIN	4062406101015
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft blåstrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.**
- **Högklassig precisionsspännmutter.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.
Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Teknisk beskrivning

Reserv ER-spännmutter	16
spännvidd	0,5 - 10 mm
Utvändig-Ø D	28 mm
utkragningslängd A-mått	70 mm

ER-chucknyckel	16
fäste	BT 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308921 6
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308901 8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309403 8

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309404 7
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
ER-glidlagerhylsmutter för ER 16	309612 16
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308922 4
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309404 6
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309403 4
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309403 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308920 2
ER-hylsmutter för ER 16	309580 16
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308901 2,5

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308922 10
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4
ER-hylsmutterför HiRunER-spänntångchuck för ER 16	309617 16
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308901 1
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 2 mm	309445 2
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309445 4
	308922 6

ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø
d 6 mm

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm 308906 3

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 308795 40

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm 308901 5

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø
d 7 mm 309402 7

ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø
d 9 mm 308922 9

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm 308920 1

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad
passar för konor 40 308801 40

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning och
munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm 309404 8

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø
d 9 mm 309402 9

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø
d 6 mm 309403 6

Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm 613300 25

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø
d 9 mm 309403 9

ER-hylsmutterHigh Speed för ER 16 309610 16