

**Kombifräsdorn Form A, BT 40 kort, Dorndiameter d1: 22mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 302897 22     |
| GTIN         | 4062406101121 |
| Artikelklass | 32A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade  
Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut. Form A.

**Användningsdata:**

**Med kil** för fräsar med kilspår, t.ex. DIN 841.

**Med medbringarring** för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

**leveransinnehåll:**

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

**OBS!:**

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningskruv nr 309861.

**Teknisk beskrivning**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| passande specialnyckel nr 309840    | 22    |
| Lös medbringarring nr 309870        | 22    |
| Dorndiameter d <sub>1</sub>         | 22 mm |
| utkragningslängd A-mått             | 55 mm |
| Utvändig-Ø D                        | 40 mm |
| Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22    |

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Spännhylsa D <sub>1</sub>          | 22 mm                      |
| fäste                              | BT 40 kort                 |
| Norm                               | DIN 6358                   |
| Hållare norm                       | ISO 7388-2                 |
| Hållare norm                       | JIS B6339                  |
| Form                               | A                          |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 5 µm                     |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                        |
| Produktslag                        | Påsticksdorn för fräs      |

## Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40   | 308760 40 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40                            | 308802 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40               | 308801 40 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40   | 308795 40 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40                            | 308830 40 |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 40   | 308785 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40   | 308765 40 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40   | 308790 40 |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40                    | 308806 40 |