



Digitalt skjutmått IP67 med runt djupmått, mätområde: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	412749 150
GTIN	4062406101213
Artikelklass	42A

Beskrivning

Utförande:

Stor, kontrastrik digitaldisplay. Mät-ytorna är finläppade. Skjutmättet är beständigt mot vatten och damm. När skjutmättet inte använts på 2 timmar stängs det av via avstängningsautomatiken. Slagfast plasthölje.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

material hus	Plast
avläsning	0,0005 tum
Djupmått finns	ja
mätområde	0 - 150 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
avläsning	0,01 mm
skänkellängd	40 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Djupmått	Ø 1,6

Kalibrering	A1
Norm	ISO 13385
Automatisk frånkoppling	ja
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Skruv till djupmåtthållare	412236