

**Ändfräsdorn Form A, BT 40 kort, Dorndiameter d₁: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303017 22
GTIN	4062406101206
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut. Form A.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	48 mm
passande specialnyckel nr 309840	22
utkragningslängd A-mått	35 mm
Dorndiameter d ₁	22 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	22
Spännhylsa D ₁	22 mm
fäste	BT 40 kort
Norm	DIN 6357
Hållare norm	JIS B6339

Hållare norm	ISO 7388-2
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40