



Ändfräsdorn Form A, BT 50 A = 100, Dorndiameter d₁: 40mm



Beställningsdata

Ordernummer	303037 40
GTIN	4062406101282
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut. Form A.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

passande specialnyckel nr 309840	40
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	40
Utvändig-Ø D	89 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
Dorndiameter d ₁	40 mm
Spännhylsa D ₁	40 mm
fäste	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Hållare norm	JIS B6339

Hållare norm	ISO 7388-2
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 5 \mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn