

**Ändfräsdorn Form A, BT 50 A = 100, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303037 27
GTIN	4062406101268
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut. Form A.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	27
Utvändig-Ø D	60 mm
Dorndiameter d ₁	27 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
passande specialnyckel nr 309840	27
Spännhylsa D ₁	27 mm
fäste	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Hållare norm	JIS B6339

Hållare norm	ISO 7388-2
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 5 \mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn