

**Ändfräsdorn Form A, BT 50 A = 100, Dorndiameter d1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303037 32
GTIN	4062406101275
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut. Form A.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

Dorndiameter d ₁	32 mm
passande specialnyckel nr 309840	32
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	32
Utvändig-Ø D	78 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
Spännhylsa D ₁	32 mm
fäste	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Hållare norm	JIS B6339

Hållare norm	ISO 7388-2
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 5 \mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn