

Garant**Krympchuck Med kylkanalhål, HSK-A 100 A = 130, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308284 8
GTIN	4062406101398
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Från spänndiameter D₁ 6 mm med gängade hål för balanseringsskruvar.
Integrerad längdjustering av verktygen från spänndiameter D₁ 6 mm (justersträcka 10 mm).

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS und HM.**
- **Med RFID/balluff-spånhål.**

Med **kylkanalhål** och förslutningsbara gängor.

GARANT: Bearbetade HSK-funktionsytor. **Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)**

Användningsdata:

- **För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6.**
- **Lämplig till induktions-, kontakt- och varmluftskrympapparater.**

leveransinnehåll:

På chuckar med längdjustering inkl. längdjusterskruv (från spänndiameter D₁ 6 mm).

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416, krympapparater nr 354210 – 354450, balanseringsskruvsats nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	8 mm
Ø D ₂	21 mm
utkragningenslängd A-mått	130 mm

Kylkanalborrhål	förlutningsbar
Utvändig-Ø D	27 mm
fäste	HSK-A 100 A = 130
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1