

**Mahr****Digitalt skjutmått IP67, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 412733 150    |
| GTIN         | 4059192002442 |
| Artikelklass | 43A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Lättavläst, kontrastrik LCD-display. Induktivt, vattentätt mätsystem. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Mät-ytor är finläppade.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Teknisk beskrivning**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Djupmått finns           | ja                 |
| Norm                     | ISO 13385          |
| Djupmått                 | med hörn 3,7 × 1,3 |
| skänkellängd             | 40 mm              |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum           |
| Kalibrering              | A1                 |
| avläsning                | 0,01 mm            |
| avläsning                | 0,0005 tum         |
| mätområde                | 0 - 150 mm         |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Mätvärdesminne                               | MAHR Reference-Lock-system |
| Antal ingående batterier                     | 1                          |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032              |
| IP-skyddsklass                               | IP 67                      |
| Energiförsörjning                            | Batteridriven              |
| Mätavvikelse E MPE                           | ±0,03 mm                   |
| Mätteknik                                    | digital                    |
| Material                                     | Rostfritt stål, INOX       |
| Alla delar                                   | Härdad                     |
| förpackning                                  | Stabil box                 |
| Produktslag                                  | Universalskjutmått         |

## Tjänster

|   |            |
|---|------------|
| DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm | 021010 200 |
| KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm        | 021000 200 |

## Tillbehör

|  |               |
|--|---------------|
| Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|