

## Jordningsarmband textil Tryckknapp 4,0 mm, Färg: GL



### Beställningsdata

Ordernummer	972801 GL
GTIN	4057989621234
Artikelklass	98E

### Beskrivning

#### Utförande:

Helt metallfri fram till kontaktanslutning (ingen metallkontakt med huden). Invävda ledande fibrer i bandet och elektriskt ledande plast på insidan av låset. Utrustad med 4,0 mm tryckknappsanslutning som standard (internationellt kompatibel). Jordningsarmband kan ställas in individuellt efter bärarens handledsomkrets. Armbanden kan tvättas i 30 °C .

Tvättning: 30 °C kulörtvätt

Längd: 240 mm

Bredd: 22 mm

Färg: glittrig

### Teknisk beskrivning

Bredd	22 mm
Tryckknapps-Ø	4 mm
metallfri	ja
Färg	glittrig
Längd	240 mm
Personjordning	primär
individuellt inställbar efter handledsomkrets	ja
Elektrisk isolering	EGB/ESD
Tvättning	30 °C kulörtvätt
Produktslag	Jordningsarmband

