

Garant GRIDLINE

**Arbetsbänk åkbar, öppen till vänster, till höger dörr och utdragslåda, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 1250 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	924014 1250
GTIN	4062406101787
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag, enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor och 75 kg bärförmåga.

Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, Ø 125 mm, med **omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan**, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådsydd. Svängbara hjul med broms för hjul och vridkrans.

Hurts med dörr och öppen hurts, båda inkl. höjjusterbart förzinkat hyllplan.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75

Dörrhöjd (höger) mm: 525

antal höjdställbara hyllplan (höger): 1

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7016.**

Lådor med individuell låsning: Enhands

Lådornas effektiva yta i G: 20×20

höjd: 950 mm

arbetsskiva längd: 1250 mm

Arbetsskiva (djup): 750 mm

arbetsskiva (tjocklek): 25 mm

underredets bredd: 1100 mm

underredets djup: 700 mm

## Teknisk beskrivning

Löpyta utan mönster	ja
lådornas effektiva bredd i G	20
antal fasta hjul utan broms	2
Antal dörrar	1
Antal lådor	1
sänkbar	nej
antal svängbara hjul med broms	2
lådornas effektiva bredd	500 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
hjul-Ø fast hjul	125 mm
arbetsskiva (tjocklek)	25 mm
ComfortClose	nej
hjul-Ø svängbart hjul	125 mm
arbetsskiva längd	1250 mm
Stötfångare	nej
lådornas effektiva djup i G	20
vikt	100,9 kg
Arbetsskiva (djup)	750 mm
Serie	Ready-to-go
Material arbetsskiva	Multiplex-bok
underredets bredd	1100 mm
lådhurts effektiv höjd	625 mm
höjd	950 mm
underredets djup	700 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Material hjul	Polyuretan

Skjuthandtag	nej
Lådor med individuell låsning	Enhands
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	25 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänk, flyttbar

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Filsortiment Antal verktyg 6	952253 6
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953521 10
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 32	953821 32
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 37	953828 37
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 39	953833 39
Tångsortiment Antal verktyg 5	954295 5
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
Hammarsortiment Antal verktyg 3	954690 3
Ritsning och sågning Antal verktyg 8	954895 8

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm	927805 75
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/1	950300 75/1
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/2	950300 75/2
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/3	950300 75/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/1	950320 75/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/2	950320 75/2
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/3	950320 75/3
Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20	951830 20X20
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 20X20	951885 20X20
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20