

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk åkbar, dörr till vänster. till höger 5 utdragslådor, Multiplexboksiva, 20×20G, Skivans längd: 1250mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 924094 1250 |
| GTIN | 4062406101824 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag, enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor och 75 kg bärförmåga.

Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, Ø 125 mm, med **omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan**, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådsydd. Svängbara hjul med broms för hjul och vridkrans.

Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 625

lådans fronthöjd (höger): 1

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|------------|
| arbetsbänk längd | 1250 mm |
| Material hjul | Polyuretan |

| | |
|---|----------------------|
| hjul-Ø svängbart hjul | 125 mm |
| underredets bredd | 1100 mm |
| Löpyta utan mönster | ja |
| Antal dörrar | 1 |
| arbetskiva (tjocklek) | 25 mm |
| Skjuthandtag | nej |
| Antal lådor | 5 |
| Material arbetskiva | Multiplex-bok |
| lådhurts effektiv höjd | 625 mm |
| hjul-Ø fast hjul | 125 mm |
| Lådornas effektiva yta i G | 20×20 |
| lådornas effektiva djup | 500 mm |
| lådornas effektiva bredd i G | 20 |
| ComfortClose | nej |
| Stötfångare | nej |
| sänkbar | nej |
| vikt | 149,8 kg |
| underredets djup | 700 mm |
| Arbetskiva (djup) | 750 mm |
| höjd | 950 mm |
| Serie | Ready-to-go |
| lådornas effektiva bredd | 500 mm |
| lådornas effektiva djup i G | 20 |
| Lådor med individuell låsning | Enhands |
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| arbetsbänk höjd | 950 mm |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg |

| | |
|-----------------------------------|--|
| plattans tjocklek | 25 mm |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Dörröppningsvinkel | 180 grad |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | 20×20G |
| Produktslag | mobil arbetsbänk |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Låsplatta till GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 100 mm | 927805 100 |
| Skjuthandtag till GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
| Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 250 mm | 927805 250 |
| Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm | 927805 75 |
| Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 200 mm | 927805 200 |