

Garant GRIDLINE

Sexkantarbetsbänk, 20×20G, Modell: 7**Beställningsdata**

Ordernummer	925804 7
GTIN	4062406102142
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Sexkantig arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Modell 6 med **6 utdragslådor**, modell 7 med **7 utdragslådor** per block.

50 mm tjock arbetsskiva av Multiplex-bok, vattenfast limmad. Lackad med färglöst UV-lack.

Beläggning:

Utdragslådornas fronthöjder mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

leveransinnehåll:

6 lådstommar, 6 mellanplåtar, arbetsskiva, fästelement.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörrar antracit RAL 7016

pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

höjd	850 mm
Ovansida arbetsskiva	Lackad med färglös lack.
lådurtsens höjd	800 mm
Material arbetsskiva	Multiplex-bok
vikt	640 kg

Antal lådor	7
ComfortClose	nej
lådurtsens djup	650 mm
Serie	vario
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådurtsens bredd	600 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	20
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	2000 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Sexkantarbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200