

Garant GRIDLINE

Sexkantarbetsbänk, 20×20G, Modell: 6**Beställningsdata**

Ordernummer	925804 6
GTIN	4062406102135
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Sexkantig arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Modell 6 med **6 utdragslådor**, modell 7 med **7 utdragslådor** per block.

50 mm tjock arbetsskiva av Multiplex-bok, vattenfast limmad. Lackad med färglöst UV-lack.

Beläggning:

Utdragslådornas fronthöjder mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

leveransinnehåll:

6 lådstommar, 6 mellanplåtar, arbetsskiva, fästelement.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörrar antracit RAL 7016

pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Antal lådor	6
lådurtsens höjd	800 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådurtsens djup	650 mm
lådurtsens bredd	600 mm

vikt	600 kg
Ovansida arbetsskiva	Lackad med färglös lack.
lådornas effektiva djup	500 mm
höjd	850 mm
ComfortClose	nej
Serie	vario
Material arbetsskiva	Multiplex-bok
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	20
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	2000 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Sexkantarbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200

Låda lådans fronthöjd 75 mm

927800 75