

**XNEX 080608, HBM20, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	215112 UNI
GTIN	4062406103101
Artikelklass	22A

Beskrivning**Utförande:**

6 eggar svarar för god ekonomi genom lågt pris per egg.

Dubbelsidig 2×3-skärs hårdmetallvändskärplatta för **hörnfräsoperationer**.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	XNEX 080608
Sort	HBM20
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	4 mm
Antal byten/skär	6
Beläggning	CVD

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	95 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		