

Garant**Avstickning spårstickning, HB7020, Spårbredd w: 1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273676 1,5
GTIN	4045197719324
Artikelklass	21J

Beskrivning**Utförande:**

Spånbrytare för små Ø och snittkraftsreduktion.

Teknisk beskrivning

tolerans spårbredd w	± 0,03 mm
Spårbredd w	1,5 mm
Matning f	0,03 - 0,12 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7020
hörnradie R	0,1 mm
Antal byten/skär	2

Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	60 m/min	S
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
CuZn	lämplig	250 m/min	N
Uni	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		