

Mahr**Multimar universalmätinstrument, mätområde: 260-615mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 428051 260-615 |
| GTIN | 4059192024918 |
| Artikelklass | 43A |

Beskrivning**Utförande:**

Stabil rörkonstruktion, slipad och hårdförkromad. Två skänkelhållare för de olika mätpetsarna. Mätområdet kan utökas med ca 75 mm genom att skänklarna vänds. Kan användas med alla mätur eller finmätur med skaft-Ø 8 h 6 mm (levereras utan indikator).

- **Hög mätsäkerhet och repeternoggrannhet tack vare kulstyrning med hög precision.**
- **Värmeskyddshandtag**
- **Mätkraftsriktningen kan ställas om för utvändig eller invändig mätning.**
- **Konstant mätkraft på grund av inbyggd mätkraftfjäder.**
- **Den rörliga mätarmshållaren är spel- och friktionsminimerat lagrad i kulstyrning med hög precision.**
- **Kraftig, slipad och hårdförkromad pelare.**
- **Enkelt montage tack vare stöd- och montageblock.**

Användningsdata:

- **Ytter- och innermått.**
- **Utvändig och invändig gänga.**
- **Centreringskanter**
- **Smala ansatser, instick och spår.**
- **Utvändig och invändig kona.**
- **Utvändiga och invändiga kuggar mm.**

OBS!:

Upp till mätområde **2500 mm** med **CFK lättviktsrör** vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------|--------------|
| mätområde | 260 - 615 mm |
|-----------|--------------|

| | |
|---------------------|------------------------|
| mätområde utvändigt | 230 - 585 mm |
| mätområde invändigt | 260 - 615 mm |
| mätområde | 12 mm |
| Serie | Multimar |
| förpackning | Stabil box |
| Kalibrering | A3 |
| Produktslag | Universalmätinstrument |

Tjänster

| | |
|--|------------|
| KalibreringUniversalskjutmått maximaltmätområde 600 mm | 021400 600 |
|--|------------|

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Yttermätspets plan Ø 7,5 mm, 1 styck | 428130 |
| Hållarpar med hål Typ B | 428141 B |
| Mätarmspar med hål Ø 3,5 mm kapacitet 100 mm | 428101 100 |
| Plana stödmätbackpar för utvändig mätning | 428160 |
| Mätarmspar med hål Ø 3,5 mm kapacitet 25 mm | 428101 25 |
| Halvcylindriska stödmätbackpar för invändigmätning | 428170 |
| Hållarpar med hål Typ A | 428141 A |
| Mätarmspar med hål Ø 3,5 mm kapacitet 70 mm | 428101 70 |
| Mätarmspar med hål Ø 3,5 mm kapacitet 35 mm | 428101 35 |
| Innermätspets sfärisk Ø 7,5 mm, 1 styck | 428120 |
| Djupanslagspar för mätarmar | 428111 |