

**Garant****Stickvärd HSS, neutral, Bladhöjd h<sub>5</sub> / spårbredd w: 19/3,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273560 19/3,1
GTIN	4045197719171
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Passar till:**

Hållare nr 273984 – 273994 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**Teknisk beskrivning**

Bladhöjd h <sub>5</sub>	19 mm
Spårbredd w	3,1 mm
för max. arbetsstycke-Ø	40 mm
maximalt stickdjup t <sub>max</sub>	21 mm
totallängd L	86 mm
Skärmaterial	HSS
Användning	neutral
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Stickvärd