

**Garant****Insats för medlöpande svarvdubb, Typ: 4****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 320625 4      |
| GTIN         | 4045197719713 |
| Artikelklass | 31Z           |

**Beskrivning****Utförande:**

- **Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.**
- **Helt härdat och slipat.**
- **Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.**

**Passar till :**

Svarvdubb nr 320615, nr 320617, nr 320659 strl 2, nr 321265 strl 3, nr 321335 strl 2.

passar färgkod: K12

Utvändig-Ø D: 28 mm

minsta spetsdiameter  $D_1$ : 13 mm

Skaft-Ø d: 12 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 23 mm

Spetsvinkel: 60 grad

nyckelvidd: 17 mm

**Teknisk beskrivning**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| minsta spetsdiameter $D_1$ | 13 mm |
| Effektiv längd $L_1$       | 23 mm |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Skaft-Ø d      | 12 mm           |
| Utvändig-Ø D   | 28 mm           |
| Spetsvinkel    | 60 grad         |
| nyckelvidd     | 17 mm           |
| passar färgkod | k12             |
| Produktslag    | centreringspets |