

Garant**Insats för medlöpande svarvdubb, Typ: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	320625 5
GTIN	4045197719720
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- **Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.**
- **Helt härdat och slipat.**
- **Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.**

Passar till :

Svarvdubb nr 320615, nr 320617, nr 320659 strl 2, nr 321265 strl 3, nr 321335 strl 2.

passar färgkod: K12

Utvändig-Ø D: 20 mm

minsta spetsdiameter D₁: 10 mm

Skaft-Ø d: 12 mm

Effektiv längd L₁: 17 mm

Spetsvinkel: 60 grad

nyckelvidd: 22 mm

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø d	12 mm
Effektiv längd L ₁	17 mm

minsta spetsdiameter D_1	10 mm
Utvändig-Ø D	20 mm
Spetsvinkel	60 grad
nyckelvidd	22 mm
passar färgkod	k12
Produktslag	centreringspets