

Garant**Insats för medlöpande svarvdubb, Typ: 6****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 320625 6 |
| GTIN | 4045197719737 |
| Artikelklass | 31Z |

Beskrivning**Utförande:**

- **Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.**
- **Helt härdat och slipat.**
- **Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.**

Passar till :

Svarvdubb nr 320615, nr 320617, nr 320659 strl 2, nr 321265 strl 3, nr 321335 strl 2.

passar färgkod: K12

Utvändig-Ø D: 14 mm

minsta spetsdiameter D₁: 4 mm

Skaft-Ø d: 12 mm

Effektiv längd L₁: 15 mm

Spetsvinkel: 60 grad

nyckelvidd: 12 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Skaft-Ø d | 12 mm |
| minsta spetsdiameter D ₁ | 4 mm |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Effektiv längd L_1 | 15 mm |
| Utvändig- \emptyset D | 14 mm |
| Spetsvinkel | 60 grad |
| nyckelvidd | 12 mm |
| passar färgkod | k12 |
| Produktslag | centreringspets |