



Kabelsax med spärrfunktion för stålarmerad kabel (SWA-kabel), totallängd: 315mm



Beställningsdata

Ordernummer	731250 315
GTIN	4003773078562
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Precisionsslipade skär med induktionshårdade eggår.

Användningsdata:

För kapning av stålarmerad kabel (SWA-kabel) med en eller två händer. Perfekt för trånga utrymmen.

Material:

Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat.

Specialtillbehör:

Reservblad, rörligt knivblad nr 731251.

OBS!:

Inte lämplig för kapning av ACSR-kablar och wire.

Teknisk beskrivning

totallängd	315 mm
klippkapacitet	380 mm ²
klippkapacitet max Ø	45 mm
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat

Spärrfunktion

ja

Produktslag

Sax

Tillbehör

Rörligt knivblad för SWA-spärrkabelsax inklusive skruv och mutter Typ 315

731251 315