



Klimatmätare Luftflödeset, Typ: HD



Beställningsdata

Ordernummer	474162 HD
GTIN	4029547019364
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Klimatmätare Testo 440 för mätning av **flödes hastighet och flöde i ventilationskanalen (m/s, m³/h)**. Värmetrådmätsond (sondhuvud 9 mm) för små luftflöden upp till 30 m/s. Inklusive temperatursensor.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Klimatmätare Testo 440 nr 474141 storlek 440, 3 st batterier typ AA, USB-kabel, väska nr 474161 storlek K och kalibreringsprotokoll. Värmetråds sond nr 474152 storlek HD

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 30 m/s
Felgräns (m/s + % av mätvärdet)	±0,03 + 4 % (0 - 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 - 30 m/s)
arbetstemperatur	-20 - 70 °C
IP-skyddsklass	IP 54

Energiförsörjning	Batteridrivnen
Batterityp	Mignon, AA
Antal ingående batterier	3
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Klimatmätare

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------