

Garant**Insats för medlöpande svarvdubb, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	320625 1
GTIN	4045197719089
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- **Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.**
- **Helt härdat och slipat.**
- **Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.**

Passar till :

Svarvdubb nr 320615, nr 320617, nr 320659 strl 2, nr 321265 strl 3, nr 321335 strl 2.

passar färgkod: K12

Utvändig-Ø D: 14 mm

minsta spetsdiameter D_1 : 4 mm

Skaft-Ø d: 12 mm

Effektiv längd L_1 : 32 mm

Spetsvinkel: 60 grad

Spetsvinkel: 30 grad

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø d	12 mm
minsta spetsdiameter D_1	4 mm

Effektiv längd L ₁	32 mm
Utvändig-Ø D	14 mm
Spetsvinkel	60 grad
Spetsvinkel	30 grad
nyckelvidd	12 mm
passar färgkod	k12
Produktslag	centreringspets