



## ER-hylsmutter med radialkastinställning, för ER: 16



### Beställningsdata

Ordernummer	309619 16
GTIN	2050002004016
Artikelklass	33E

### Beskrivning

**Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet.  
Inställning av radialkast till noll via 6 skruvar.

**Passar till:**

Alla standard-ER-hylschuckar.

Lämpar sig mycket bra för svarvar, både till statiska och till drivna verktyg.

**Specialtillbehör:**

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

**OBS!:**

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Upp till 6000 varv per minut.

### Teknisk beskrivning

för ER	16 mm
Utvändig-Ø D	34 mm

totallängd L	21 mm
Gänga	M22:1,5
Norm	DIN 6499 D
Produktslag	Spännmutter