



## ER-hylsmutter med radialkastinställning, för ER: 40



### Beställningsdata

Ordernummer	309619 40
GTIN	2050002004047
Artikelklass	33E

### Beskrivning

#### Utförande:

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet.  
Inställning av radialkast till noll via 6 skruvar. **Med spår.**

#### Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Lämpar sig mycket bra för svarvar, både till statiska och till drivna verktyg.

#### Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

#### OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Upp till 6000 varv per minut.

### Teknisk beskrivning

totallängd L	27,5 mm
Utvändig-Ø D	78 mm

för ER	40 mm
Gänga	M50:1,5
Norm	DIN 6499 D
Produktslag	Spännmutter