



ER-hylsmutter med radialkastinställning, för ER: 25



Beställningsdata

Ordernummer	309619 25
GTIN	2050002004023
Artikelklass	33E

Beskrivning

Utförande:

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet.
Inställning av radialkast till noll via 6 skruvar. **Med spår.**

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Lämpar sig mycket bra för svarvar, både till statiska och till drivna verktyg.

Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Upp till 6000 varv per minut.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	50 mm
Gänga	M32:1,5

för ER	25 mm
totallängd L	21,8 mm
Norm	DIN 6499 D
Produktslag	Spännmutter