

**Garant****Synkroverktygshuvud för ER32, Gängtappskaft-Ø d2: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	338186 10
GTIN	4062406103675
Artikelklass	31P

**Beskrivning****Utförande:**

- **Gängskärning och gängformning på maskiner med synkrospindel.**
- **Minimilängdutjämnning: +0,5 mm / -0,2 mm.**
- **Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.**
- **För spänntångfästen och drivna verktyg enligt ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Lämplig för vänster- och högergångor.**

**Utförande reklamtext:**

- **Minimilängdutjämnning: +0,5 mm / -0,2 mm.**
- **Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.**

**Passar till:**

ER-synkrofasten nr 338180.

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd L <sub>1</sub>	37 mm
skaftstorlek	8 mm
för gängtappskaft Ø d <sub>2</sub> DIN 371	M10
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Invändig	ja, med max. 50 bar
Produktslag	Gängtappadapter

