

Garant**Synkrofäste, För ER-spännhylscuck: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	338180 32
GTIN	4062406103729
Artikelklass	31P

Beskrivning**Utförande:**

- Gängskärning och gängformning på maskiner med synkrospindel.
- Minmilängdutjämnning: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.
- För spännhylschuckar och drivna verktyg enligt ISO 15488 (DIN 6499).
- Lämplig för vänster- och högergängor.

Utförande reklamtext:

- Gängskärning och gängformning på maskiner med synkrospindel.
- Minmilängdutjämnning: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.
- För spännhylschuckar och drivna verktyg enligt ISO 15488 (DIN 6499).
- Lämplig för vänster- och högergängor.

Passar till:

ER-spännhylscuck

Teknisk beskrivning

Invändig	ja, med max. 50 bar
Produktslag	Spänntånghållare