

HOLEX**ER-spännhylsa, ER 25, nom. spänn-Ø d: 5/8mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 308960 5/8 |
| GTIN | 4062406104023 |
| Artikelklass | 32Z |

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdade och slipade. Polerad.

OBS!:

Hylsans **kollapsabilitet** är **alltid upp till 1 mm på diametern**, t.ex. Ø 10–9 mm, **utom för Ø 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm)**.

Spännhylsor ER16, ER25 och ER32 utan tätning finns också i tumdimensioner via eShop.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-------------|
| fäste | ER 25 |
| Norm | ISO 15488-B |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm |
| Typ | 430 E |
| Utvändig-Ø D | 26 mm |
| total längd L | 34 mm |
| Produktslag | Spännhylsa |

